



Lave-verres

Liquide de lavage spécial lave-verres

PROPRIÉTÉS

Desty Lave-verres est un liquide de lavage à haute concentration en matières actives, éliminant toutes les salissures : graisses végétales et animales, albuminoïdes, tanins de vin, de café.

CARACTÉRISTIQUES

- pH (solution aqueuse à 1%) : 12,5 +/- 0,5
- Aspect : Liquide limpide
- Couleur : Incolore à jaune pâle
- Densité : 1,23 +/- 0,05

DOMAINES D'APPLICATION

Desty Lave-verres s'utilise en eau dure comme en eau douce, en petites machines lave-verres.

COMPOSITION

Desty Lave-verres contient entre autres composés : EDTA : 15 mais moins de 30%.

MODE D'EMPLOI

Presser sur le flacon pour obtenir une dose de produit (20 ml). Verser cette dose dans le bac de lavage de la machine. Bien refermer le flacon après usage.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Corrosif.

Se référer aux consignes de sécurité mentionnées sur l'étiquette et la fiche de sécurité du produit.

LÉGISLATION

Formule déposée aux Centres Antipoison de Paris (Tél. 01 40 05 48 48), Lyon et Marseille. Biodégradable.

Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des appareils et récipients destinés à être au contact des denrées alimentaires.

CONDITIONNEMENT

En flacon-doseur de 1,25 kg.

